

Unidad TIP-ON BLUMOTION

Ayuda con su selección

www.blum.com



Memo

i

Información



Los ejemplos de aplicación presentados sirven únicamente a modo de orientación, debido a que el peso total a esperar varía según el sistema de módulo extraíble, el largo nominal, la altura del frente, el material utilizado y los artículos que piense guardar.



La unidad TIP-ON BLUMOTION puede calcularse cómodamente mediante el configurador de productos. ¡Configure el módulo extraíble de manera muy sencilla y vincúlelo con las recomendaciones de artículos para guardar!



➤ [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

➤ Encontrará más información acerca de TIP-ON BLUMOTION en www.blum.com/tiponblumotion

Selección de la unidad TIP-ON BLUMOTION adecuada

Conforme a las gamas de peso y a los largos nominales ofrecemos diferentes tipos de unidades TIP-ON BLUMOTION. Se adaptan al peso total del módulo extraíble incluso con carga.

Para una óptima función de cierre y apertura es importante que se utilice la unidad TIP-ON BLUMOTION recomendada.

Mediante ejemplos de aplicación se proporcionan valores indicativos acerca de cuánto debe pesar aproximadamente un módulo extraíble lleno. Para una selección óptima de la unidad TIP-ON BLUMOTION, compare los ejemplos de aplicación presentados con las gamas de peso recomendadas o utilice de manera muy sencilla nuestro configurador de productos.



Unidad TIP-ON BLUMOTION



Ejemplos de aplicación para facilitar la selección

Cubertería



KB 600, NL 500

11 kg

Peso sin carga

5.6 kg

Piezas pequeñas



KB 600, NL 500

9 kg

Peso sin carga

5.6 kg

Cubertería de cocina



KB 600, NL 500

11 kg

Peso sin carga

5.6 kg

Utensilios de cocina



KB 600, NL 500

9 kg

Peso sin carga

5.6 kg

Conservas y tarros de cristal desechables



KB 600, NL 500

21 kg

Peso sin carga

7.7 kg

Productos para el desayuno



KB 600, NL 500

20 kg

Peso sin carga

7.7 kg

Pasta, fideos y arroz



KB 600, NL 500

23 kg

Peso sin carga

7.7 kg

KB = Ancho de cuerpo de mueble

Bebidas no refrigeradas



KB 600, NL 500

35 kg

Peso sin carga

9.5 kg

NL = Largo nominal

Platos



KB 900, NL 500

40 kg

Peso sin carga

11 kg

Ejemplos de aplicación para facilitar la selección

Unidad TIP-ON BLUMOTION



Recipientes



KB 900, NL 500

20 kg

Peso sin carga

11 kg

Vajilla especial




KB 600, NL 500

20 kg

Peso sin carga

7.7 kg

Residuos y productos de limpieza incl. basura



KB 600, NL 500

23 kg

Peso sin carga

9.5 kg

Espicias



KB 450, NL 500

14 kg

Peso sin carga

7.5 kg

Vinagre y aceite



KB 300, NL 500

15 kg

Peso sin carga

5.9 kg

Vinagre, aceite y tablas de cortar



KB 450, NL 500

24 kg

Peso sin carga

8.5 kg

Cuencos y coladores



KB 600, NL 500

21 kg

Peso sin carga

7.7 kg

KB = Ancho de cuerpo de mueble

Ollas y sartenes



KB 900, NL 500

30 kg

Peso sin carga

11 kg

NL = Largo nominal



Información

El peso indicado hace referencia al módulo extraíble con frente, con o sin carga.

Para el cálculo del peso de los ejemplos de aplicación presentados se utilizan sistemas box de Blum.

Unidad TIP-ON BLUMOTION



Gamas de peso recomendadas

LEGRABOX

Juego TIP-ON BLUMOTION (unidad, tope de arrastre y adaptador de sincronización)										
	Utilizable para:			Gama de peso* recomendada para un óptimo funcionamiento de cierre y apertura						
	Largo nominal (NL)	Unidad	Ref.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm	S0	T60L704x	≤ 10						
		S1	T60L714x		> 10–20					
	350–650 mm	L1**	T60L734x	≤ 20						
		L3	T60L754x		15–40					
		L5***	T60L757x		35–70					

**Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 40 kg (750.)

***Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 70 kg (753.)

TANDEMBOX

Juego TIP-ON BLUMOTION (unidad, tope de arrastre y adaptador de sincronización)										
	Utilizable para:			Gama de peso* recomendada para un óptimo funcionamiento de cierre y apertura						
	Largo nominal (NL)	Unidad	Ref.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300 mm	S0	T60B303x	≤ 10						
		S1	T60B313x		> 10–20					
	350–650 mm	L1**	T60B333x	≤ 20						
		L3	T60B353x		15–40					
		L5***	T60B356x						35–65	

**Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 30 kg (578.)

***Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 65 kg (576.)

MOVENTO

Juego TIP-ON BLUMOTION (unidad, tope de arrastre y adaptador de sincronización)									
	Utilizable para:			Gama de peso* recomendada para un óptimo funcionamiento de cierre y apertura					
	Largo nominal (NL)	Unidad	Ref.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	270–320 mm	S0	T60L704x	≤ 10					
		S1	T60L714x		> 10–20				
	350–750 mm	L1**	T60L734x	≤ 20					
		L3	T60L754x			15–40			
		L5***	T60L757x					35–60	

**Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 40 kg (760H)

***Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 60 kg (766H)

* El peso indicado hace referencia al módulo extraíble con frente incl. carga.

Para un funcionamiento óptimo y una distancia de reacción optimizada de TIP-ON BLUMOTION, utilice una varilla de sincronización.



Información

Si el peso total del módulo extraíble se encuentra en la zona de coincidencia de dos unidades TIP-ON BLUMOTION se deberá decidir qué función de movimiento resulta más conveniente. Para poder cerrar el módulo extraíble con menos impulso recomendamos la unidad TIP-ON BLUMOTION más suave. Si en cambio se desea abrir el módulo extraíble con un mayor trayecto de expulsión, entonces resulta adecuada la unidad TIP-ON BLUMOTION más potente.